

metabo**Kompresor pro řemeslníky, Typ: 400/50D****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	079842 400/50D
GTIN	4007430244468
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:**

Výkonný a robustní kompresor pro náročné aplikace s ovládacím panelem a řemenovým převodem.

Technický popis

Maximální sací výkon	400 l/min
Maximální tlak (vzduch)	10 bar
Označení výrobce	400/50D
Síťové napětí	380-415 V
Příkon	2,2 kW
Výška	817 mm
Šířka	410 mm
Délka	1050 mm
Objem tlakové nádoby	50 l
Maximální plnicí výkon	360 l/min

Hmotnost	73 kg
Zdroj energie	Provoz na stlačený vzduch
Druh produktu	Kompresor