



Pneumatická pásová bruska, Typ: 3260D12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079570 3260D12
GTIN	15451689629
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Robustní pásové brusky pro profesionální použití.

- **Hlava brusky otočná o 360°**
- **Snadná výměna brusiva a kontaktního ramínka**
- **Jednoduchý a robustní design**

Brusný pás, velikost 13×305 mm

Rozsah dodávky:

1 kontaktní rameno, brusný pás 13×305 mm.

Upozornění:

Vhodné brusné pásy najdete v katalogu 55 svazek 2 na stránkách 368–371.

Technický popis

Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Hmotnost	0,77 kg
Délka pásma	305 mm
Maximální spotřeba vzduchu	1020 l/min
Maximální počet otáček	26000 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Označení výrobce	3260D12

Odevzdaný výkon	300 W
Šířka pásma	13 mm
Pracovní hluk	81,5 dB(A)
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Pásové brusky