



Pneumatická pásová bruska, Typ: 3260D12K



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079570 3260D12K
GTIN	15451689674
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Robustní pásové brusky pro profesionální použití.

- **Hlava brusky otočná o 360°**
- **Snadná výměna brusiva a kontaktního ramínka**
- **Jednoduchý a robustní design**

Brusný pás velikost 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm

Rozsah dodávky:

4 kontaktní ramena, brusný pás 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm.

Upozornění:

Vhodné brusné pásy najdete v katalogu 55 svazek 2 na stránkách 368–371.

Technický popis

Pracovní hluk	81,5 dB(A)
Šířka pásma	3, 13 16-19 mm
Připojovací závit	NPT
Hmotnost	0,77 kg
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Maximální spotřeba vzduchu	1020 l/min

Délka pásma	305 mm
Označení výrobce	3260D12K
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Odevzdaný výkon	300 W
Maximální počet otáček	26000 min ⁻¹
Druh produktu	Pásové brusky

Příslušenství

Pneumatická pásová bruska Typ 3260D12	079570 3260D12
---------------------------------------	----------------