



## Pneumatická pásová bruska, Typ: 4200D24



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079570 4200D24
GTIN	15451689636
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

Robustní pásové brusky pro profesionální použití.

- **Hlava brusky otočná o 360°**
- **Snadná výměna brusiva a kontaktního ramínka**
- **Jednoduchý a robustní design**

Brusný pás, velikost 13×610 mm

#### Rozsah dodávky:

1 kontaktní rameno, brusný pás 13×610 mm.

#### Upozornění:

Vhodné brusné pásy najdete v katalogu 55 svazek 2 na stránkách 368–371.

### Technický popis

Délka pásma	610 mm
Odevzdaný výkon	400 W
Pracovní hluk	78 dB(A)
Maximální spotřeba vzduchu	1260 l/min
Hmotnost	1,39 kg
Šířka pásma	13 mm
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec

Připojovací závit	NPT
Maximální počet otáček	20000 min <sup>-1</sup>
Označení výrobce	4200D24
Druh produktu	Pásové brusky