



Pneumatická pásová bruska, Typ: 4200H18K



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079570 4200H18K
GTIN	15451689667
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Robustní pásové brusky pro profesionální použití.

- **Hlava brusky otočná o 360°**
- **Snadná výměna brusiva a kontaktního ramínka**
- **Jednoduchý a robustní design**

Brusný pás, velikost 3×457 mm, 13×457 mm, 16–19×457 mm

Rozsah dodávky:

4 kontaktní ramena, brusný pás 3×457 mm, 13×457 mm, 16×457 mm, 17×457 mm, 18×457 mm, 19×457 mm.

Upozornění:

Vhodné brusné pásy najdete v katalogu 55 svazek 2 na stránkách 368–371.

Technický popis

Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Hmotnost	1,39 kg
Délka pásma	457 mm
Odevzdaný výkon	400 W
Pracovní hluk	78 dB(A)

Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Maximální počet otáček	20000 min ⁻¹
Připojovací závit	NPT
Maximální spotřeba vzduchu	1260 l/min
Označení výrobce	4200H18K
Šířka pásma	3, 13, 16-19 mm
Druh produktu	Pásové brusky

Příslušenství

Pneumatická pásová bruska Typ 4200D24	079570 4200D24
---------------------------------------	----------------