

Pneumatická excentrická bruska, Typ: R036CC1HL



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079657 R036CC1HL
GTIN	663023170923
Třída artiklu	03I

Popis

Provedení:

Výkonná excentrická bruska s uretanovým brusným talířem se suchým zipem. **Pohodlné použití** díky kompozitnímu pouzdru s nízkou hmotností a ergonomickou ruční plochou. **Robustní pohon na stlačený vzduch s tichým chodem a bez vibrací** s ocelovým válcem a nízkou hlučností. Výkonná excentrická bruska s přípravou pro **externí odsávání**. S výškou zdvihu 5 mm.

Upozornění:

Brusné kotouče se suchým zipem viz č. 567775 nebo 567901.

Technický popis

Pracovní hluk	82 dB(A)
Maximální spotřeba vzduchu	498 l/min
Hmotnost	0,9 kg
Ø brusného talíře	150 mm
Zdvih	5 mm
Typ odsávání	vnější
Maximální vibrace dle EN	3,9 m/s ²

Maximální počet otáček	13000 min ⁻¹
Zdroj energie	Provoz na stlačený vzduch
Druh produktu	Excentrické brusky