

## Pneumatická excentrická bruska, Typ: R036CC2HL



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079657 R036CC2HL
GTIN	663023170909
Třída artiklu	03I

### Popis

#### Provedení:

Výkonná excentrická bruska s uretanovým brusným talířem se suchým zipem. **Pohodlné použití** díky kompozitnímu pouzdru s nízkou hmotností a ergonomickou ruční plochou. **Robustní pohon na stlačený vzduch s tichým chodem a bez vibrací** s ocelovým válcem a nízkou hlučností. Výkonná excentrická bruska s přípravou pro **externí odsávání**. S výškou zdvihu 2,5 mm.

#### Upozornění:

Brusné kotouče se suchým zipem viz č. 567775 nebo 567901.

### Technický popis

Maximální vibrace dle EN	3,9 m/s <sup>2</sup>
Maximální spotřeba vzduchu	498 l/min
Zdvih	2,5 mm
Maximální počet otáček	13000 min <sup>-1</sup>
Ø brusného talíře	150 mm
Pracovní hluk	82 dB(A)
Typ odsávání	vnější

Hmotnost	0,8 kg
Druh produktu	Excentrické brusky