

Pneumatická excentrická bruska, Typ: 4152HLSR



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079657 4152HLSR
GTIN	663023066226
Třída artiklu	03I

Popis

Provedení:

Výkonná excentrická bruska s uretanovým brusným talířem se suchým zipem. **Pohodlné použití** díky kompozitnímu pouzdru s nízkou hmotností a ergonomickou ruční plochou. **Robustní pohon na stlačený vzduch s tichým chodem a bez vibrací** s ocelovým válcem a nízkou hlučností. Lehká a spolehlivá excentrická bruska na 75 mm s přípravou pro **externí odsávání**. S výškou zdvihu 2,5 mm.

Upozornění:

Brusné kotouče se suchým zipem viz č. 567775 nebo 567901.

Technický popis

Zdvih	2,5 mm
Maximální vibrace dle EN	4,7 m/s ²
Maximální počet otáček	12000 min ⁻¹
Typ odsávání	vnější
Ø brusného talíře	75 mm
Maximální spotřeba vzduchu	430 l/min

Hmotnost	0,8 kg
Pracovní hluk	82 dB(A)
Druh produktu	Excentrické brusky