

Pneumatické gravírovací tělísko, Typ: 140EP



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079709 140EP
GTIN	663023168098
Třída artiklu	03I

Popis

Provedení:

Pohodlný pneumatický gravírovací nástroj snadno gravíruje i do nejtvrďšího povrchu. Díky ergonomickému designu s měkkou gumovou rukojetí a úzkým tělem je vhodný pro trvalé použití.

Rozsah dodávky:

Včetně PVC hadice 1,5 m.

Technický popis

Maximální spotřeba vzduchu	30 l/min
Pracovní hluk	75 dB(A)
Označení výrobce	140EP
Ø	17 mm
Připojovací závit	NPT
Připojení stlačeného vzduchu	1/8 palec
Délka	140 mm
Rázová frekvence	190 Hz
Maximální vibrace dle EN	5 m/s ²
Hmotnost	0,2 kg
Druh produktu	Gravírovací tělísko

