

**TNMG 160408, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251583 CA510
GTIN	4960664699209
Třída artiklu	25E

**Popis**

TNMG 160408 CA510 Druh: CA510  
Lamač třísek: PS  
Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 4,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 450 m/min

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 450 m/min
Hloubka řezu $a_p$	1 - 4,5 mm
Lamač třísek	PS
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Druh	CA510

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení