


**Řezné vložky HELIGRIP, IC830, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 4/0,4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273411 4/0,4
GTIN	7291075488401
Třída artiklu	26C

Popis**Provedení:**

Optimalizované formování třísek a kontrola třísek.

Použití:

Pro axiální a radiální soustružení zápichů, zapichování a upichování, axiální zapichování a vnitřní obrábění. (řezné vložky HELIGRIP pro axiální drážkování jsou kompatibilní pouze s držákem HFHR).

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273766 – 273768.

Upozornění:

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Šířka zápichu w	4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,4 mm
Tolerance šířky zápichu w	0,05 mm
Posuv f soustružení	0,18 - 0,24 mm/ot,
INSL	19 mm
Rohový rádius R	0,4 mm

Posuv f zapichování	0,09 - 0,15 mm/ot,
Počet výměn/řezání	1
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	T
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 140 m/min
Typ	IC830
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů