

NOVUS®**Ruční sponkovač, Označení výrobce: J-29****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078407 J-29
GTIN	4009729082478
Třída artiklu	07E

Popis**Provedení:**

Ergonomický profesionální sponkovač pro precizní zarážení jemných a plochých drátěných sponek i hřebíků pro snadné použití.

Profesionální sponkovač s dlouhou životností s robustním pláštěm ze zinkové tlakové litiny bez zpětného rázu. Dorážecí funkce zaručuje plynulé zarážení všech sponek.

- **Systém plnění pro rychlé a bezproblémové dobíjení.**
- **Distanční doraz pro paralelní umístování řad sponek.**
- **Nastavení síly úderu.**
- **Patentované bezpečnostní odblokování.**
- **Dobry přístup i na zúžených místech.**
- **Průhled na sponky pro kontrolu naplnění.**

Technický popis

Hmotnost	1 kg
Vhodný typ sponek	E, A, D, H, G
Maximální hloubka zarážení sponek	16 mm

Provedení	ruční sponkovače
Označení výrobce	J-29
Druh produktu	Sponkovač