

**NOVUS**<sup>®</sup>**Akumulátorový sponkovač, Označení výrobce: J-551****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078409 J-551
GTIN	4009729079331
Třída artiklu	07E

**Popis****Provedení:**

Ergonomický profesionální sponkovač pro precizní zarážení jemných a plochých drátěných sponek i hřebíků pro snadné použití.

- **Systém plnění pro rychlé a bezproblémové dobíjení.**
- **Distanční doraz pro paralelní umístování řad sponek.**
- **Nastavení síly úderu.**
- **Patentované bezpečnostní odblokování.**
- **Dobrý přístup i na zúžených místech.**
- **Průhled na sponky pro kontrolu naplnění.**

Výkonná, profesionální aku sponkovačka pro dokonalé upevnění široké škály materiálů.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1× akumulátoru 18 V 2,0 Ah, nabíječky, sponek do sponkovačky a přepravního kufru.

**Upozornění:**

Vhodné náhradní akumulátory najdete pod č. 073870.

**Technický popis**

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů	1

Typ akumulátoru	Li-Ion
Hmotnost	2,7 kg
Vhodný typ sponek	D, G, E
Maximální hloubka zarážení sponek	14 mm
Označení výrobce	J-214
Napětí akumulátorů	18 V
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Provedení	Aku sponkovačka
Druh produktu	Sponkovač

## Příslušenství

AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 2 Ah	073870 2
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 4 Ah	073870 4
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 5,2 Ah	073870 5,2
Akumulátorová nabíječka Typ ASC145	073890 ASC145
Akumulátorová nabíječka Typ ASC55	073890 ASC55
Akumulátorová nabíječka Typ ASC55-8	073890 ASC55-8