

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, Typ: GSB18V45



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070105 GSB18V45
GTIN	4059952635699
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem Bosch pro nejnáročnější šroubování, vrtání a vrtání s příklepem.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** chrání motor před přetížením.
- **Mechanické, vícestupňové vypínání** utahovacího momentu.
- **Praktický klip na opasek (ne 070104).**
- **Integrované LED světlo, ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **Rychloupínací sklíčidlo.**

Robustní akumulátorový šroubovák s výkonným motorem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů 18 V / 3,0 Ah Li-Ion, nabíječky a boxu L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073851 a 073866.

Technický popis

Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí	12,2 m/s ²
---	-----------------------

Maximální utahovací moment tvrdý	45 Nm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	35 mm
Označení výrobce	GSB 18V-45
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce	<2,5 m/s ²
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 500 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Kapacita akumulátoru	3 Ah
Typ akumulátoru	Li-Ion
Obal	Systémový kufr (L-Boxx)
Maximální Ø vrtání do betonu	10 mm
Maximální utahovací moment měkký	21 Nm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Hmotnost	1 kg
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Počet obsažených akumulátorů	2
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální otáčky 2. stupně	1900 min ⁻¹
Typické použití	Medium
Napětí akumulátorů	18 V
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem