

Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: GSR18V45



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070243 GSR18V45
GTIN	4059952635675
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

- **Kompaktní, výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.**
- **LED světlo k osvětlení pracovní oblasti a akumulátorový ukazatel stavu nabití.**
- **Vícetupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.**
- **Elektronická regulace otáček pro přesné navrtávání a šroubování.**
- **Softgrip.**

Vynikající ergonomie a příjemná manipulace díky **kompaktnímu designu**. **Motorová brzda** pro přesnou práci.

Rozsah dodávky:

Včetně 2x Li-Ion akumulátorů, nabíječky a L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073863 – 073867.

Technický popis

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Typ akumulátoru	Li-Ion

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální utahovací moment měkký	21 Nm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	35 mm
Typické použití	Medium
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Označení výrobce	GSR 18V-45
Rozsah otáček 1. stupně	0 - 500 min ⁻¹
Obal	systémový kufřík (L-Boxx)
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost	0,9 kg
Kapacita akumulátoru	3 Ah
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Rozsah otáček 2. stupně	0 - 1900 min ⁻¹
Maximální utahovací moment tvrdý	45 Nm
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18 V, 4pólový motor DC
USP2	Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5-13, 2 akumulátory, v boxu L-Boxx