

Garant**technická fréza GARANT Master Uni – střední, TK, Typ: C1225****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	543220 C1225
GTIN	4067263117292
Třída artiklu	51D

Popis**Provedení:**

Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je při hrubování a dokončování dosahováno vysoké kvality povrchu.

- **Velký úběr materiálu.**
- **Klidný chod.**
- **Nízké zatížení teplem, dlouhá životnost, vylepšený odvod třísek.**
- **Univerzální použití na ocel, INOX a hliník.**

Technické frézy **GARANT** jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu. Inovativní geometrie zubů umožňuje vysoký výkon obrábění při současně extrémně klidném chodu a velmi dobrém vedení. Extra stabilní stopka 8 mm.

Použití:

Pro frézování s vysokým namáháním.

Použití jak v ručních bruskách, tak i v průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, srážení hran, začištění, Opracování svarů a ploch.

Upozornění:

Materiály se špatnou tepelnou vodivostí: Snižte otáčky, abyste zabránili modrému zbarvení technické frézy a rozmazání.

Technický popis

Délka hlavy	25 mm
Celková délka	65 mm

Ø hlavy	12 mm
Ø stopky	8 mm
Popis tvaru	válcový kulatý
Řezný materiál	TK
Druh produktu	technická fréza