

Akumulátorový vysavač pro mokré a suché vysávání, Typ: GAS1812MC



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070231 GAS1812MC
GTIN	4059952552682
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Akumulátorový vysavač pro mobilní vysávání. Snadná přeprava a manipulace díky poutkům, na kterých může být vysavač zavěšen. Akumulátorový vysavač s třídou ochrany proti prachu M.

- **Bezdrátový systém Auto-Start výrobce Bosch usnadňuje práci.**
- **Bezkartáčekový motor zajišťuje vynikající sací výkon.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851 – 073866. Vhodný systém pro automatické spuštění najdete pod č. 070237 a následující.

Technický popis

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Délka sací hadice	1,6 m
Označení výrobce	GAS 1812 MC
Napětí akumulátorů	18 V

Objem nádoby	8 l
Typ akumulátoru	Li-Ion
Objemový tok	1800 l/min
Hmotnost bez akumulátoru	8 kg
Počet obsažených akumulátorů	0
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073854 B18
Akumulátorová nabíječka Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Akumulátorová nabíječka Typ 1880CV	073866 1880CV
Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073853 B18
Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073851 B18