

**TNMG 160404, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251582 CA510
GTIN	4960664699193
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1 - 4,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	PS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 450 m/min
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Typ	CA510
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení