

## Pneumatická excentrická bruska, Typ: R036CS1HL



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079657 R036CS1HL
GTIN	663023170978
Třída artiklu	03I

### Popis

#### Provedení:

Výkonná excentrická bruska s uretanovým brusným talířem se suchým zipem. **Pohodlné použití** díky kompozitnímu pouzdru s nízkou hmotností a ergonomickou ruční plochou. **Robustní pohon na stlačený vzduch s tichým chodem** a **bez vibrací** s ocelovým válcem a nízkou hlučností. Vysoce výkonná excentrická bruska s **vlastním odsáváním** pro hloubkové vyčištění povrchu. S výškou zdvihu 5 mm.

#### Upozornění:

Brusné kotouče se suchým zipem viz č. 567775 nebo 567901.

### Technický popis

Typ odsávání	Vlastní odsávání
Maximální vibrace dle EN	3,9 m/s <sup>2</sup>
Maximální spotřeba vzduchu	498 l/min
Zdvih	5 mm
Ø brusného talíře	150 mm
Hmotnost	0,9 kg
Pracovní hluk	82 dB(A)

Maximální počet otáček	13000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Excentrické brusky