



## Sada nářadí pro montáž, 74dílná V brašně na nářadí, Počet přepážek: 106



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	686020 106
GTIN	4067263117667
Třída artiklu	66H

### Popis

#### Provedení:

Vysoce odolné textilní brašny jsou vybaveny praktickou sadou nářadí, ideální pro vaši každodenní práci.

#### Rozsah dodávky:

Svinovací metr: 1 ks č. 462014 vel. 3

Hliníková vodováha: 1 ks č. 467435 vel. 400

Sada pilníků: 1 ks č. 517419 vel. 200

Rámové pily na kov s bimetalovým listem: 1 ks č. 580750 vel. 300

Sada oboustranných otevřených klíčů 6 – 34 mm s nožovým držákem: 1 ks č. 610960 vel. 12 (6×7 – 30×34) s 1 ks č. 611500 vel. 12

Sada 6hranných úhlových klíčů, dlouhých s kulovou hlavou: 1 ks č. 627225 vel. 9 (1,5 – 10 mm)

Sada nástrčných klíčů, 1/4 palce: 1 ks č. 630368 vel. 6 (29dílná)

Plochý šroubovák: po 1 ks č. 660701 vel. 3, 4, 7

Šroubovák pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 668401 vel. 0, 1, 2

Kombinované kleště: 1 ks č. 702995 vel. 180

Siko kleště: 1 ks č. 706145 vel. 250

Ploché zaoblené kleště lomené: 1 ks č. 713595 vel. 200

Stranové štípací kleště: 1 ks č. 725245 vel. 160

Zámečnické kladivo: 1 ks č. 750125 vel. 300

Univerzální nůž: 1 ks č. 845039 vel. 160

Kožené pracovní rukavice (pár): 1 ks č. 094055 vel. 10

Brýle s obrubami: 1 ks č. 096845 vel. CLEAR

Mušlový chránič sluchu: 1 ks. č. 097795 vel. STEEL

Sada bitů, 31dílná: 1 ks č. 675592 vel. 31

Držák bitů: 1 ks č. 676668 vel. 60

Textilní brašna na nářadí: 1 ks č. 692262 vel. 2

**Upozornění:**

**Nářadí se dodává volně ložené.**

---

## Technický popis

Počet dílů	74
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Pozidriv
Druh produktu	Sada nářadí