


**3M****Výstražná značkovácí páska z PVC Silná, Barva: YB****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083632 YB
GTIN	50021200045856
Třída artiklu	08M

**Popis****Provedení:**

Barevné a podlahové značení 3M™ jsou optimálně vhodná pro oblast údržby budov a zlepšení bezpečnosti zařízení. Speciální struktura barevné PVC lepicí pásky je odolná proti poškrábání, oděru, větrným podmínkám a také většině chemikálií. Jednoduchá manipulace, velmi přiléhavé také na nerovném povrchu.

Lepicí páska je vhodná pro značení nebezpečných míst a míst pro odkládání materiálu, a také pro označení rohů a hran.

Páska **3M™ 5702** je žluto-černě pruhovaná a má díky své odolnosti proti oděru, abrazi, vlhkosti a vlivům životního prostředí dlouhou životnost.

**Upozornění:**

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

**Technický popis**

Materiál nosiče	PVC-fólie
Sklad, vlhkost	40 - 60 %

Barva	žlutá černá
Druh lepicí pásky	jednostranné
Skladovací teplota	16 - 27 °C
Trvanlivost od data výroby	18 měsíc
Liner k dispozici	ne
Délka	33 m
Označení výrobce	572
Šířka	50 mm
Tloušťka	0,14 mm
Pevnost v tahu	26 N/mm
Lepicí hmota	Směs gumy a pryskyřice
Roztažnost	170 %
Přilnavost z oceli	2,1 N/mm
Odolávající teplotě do	4 - 77 °C
Druh produktu	Lepicí páska

## Příslušenství

Výstražná značkovací páska PVC Barva YB	083637 YB
---	-----------