



## Pracovní svítidla Line Light, Typ: 750

### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081340 750
GTIN	5708997000557
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

Pracovní světlo Line Light je vyrobeno z extrudovaného akrylátového profilu se **zpracovanou čočkou** (úhel vyzařování 75°) a díky tomu je obzvláště **robustní a odolné proti nárazům**. Je tak koncipovaná pro používání v **nejdrsnejších podmínkách** a spolehlivě poskytuje silné a koncentrované světlo v každém pracovním prostoru. S **akumulátorem pro mobilní použití** s dodatečnou čelní kapesní svítilnou (150 lumenů).

S 24 V DC vstupem pro přímé připojení na stroj nebo pomocí transformátoru č. 081342 na napětí sítě 230 V.

Lampu můžete v držáku otáčet a nastavit tak, aby vás neoslňovala.

#### Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing < 12$  mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Použití:

Pro instalaci na **pracovišti nebo ve vozidle**.

#### Rozsah dodávky:

Pracovní světlo, 2 klipy a fitinky, koncovky, kabelová průchodka / upínač, 2 kabelové spojky.

### Technický popis

Zdroj energie	Síťový provoz
Světelný tok	550 lm
Počet LED diod	96
Ochranná třída IP	IP 67
Výměnné osvětlovací těleso	ne

Světelný výkon	7 W
Jmenovité napětí	230 V
Úhel záření	75 stupeň
Zóna ATEX	žádná
Ø hlavy	25 mm
Celková délka	750 mm
Druh produktu	Stolní svítlna / svítlna pro osvětlení pracoviště

### Příslušenství

Magnetický držák	081344
Držák s přísavkou	081345