



Pracovní kalhoty do pasu pro různé normy Bizflame™, šedá / modrá, Velikost v palcích: 46



Údaje o objednávce

Artikové číslo	091447 46
GTIN	5036108308385
Třída artiklu	04J

Popis

Provedení:

Kolekce Portwest Bizflame™ Industry byla navržena pro použití v nejtvrdějších podmínkách. Speciální tkanina chrání před sálavým a kontaktním teplem, ale i proti roztaveným kovovým částicím. Modely této řady jsou **neobsahují kovy**, což minimalizuje riziko vzniku statické elektřiny a poškození povrchu. Našité **ohnivzdorné reflexní pásy** zajišťují zvýšenou viditelnost. Kromě toho je materiál robustní a **vhodný pro průmyslové praní**. Velmi stabilní barvy a tvar. Robustní pracovní kalhoty do pasu ve dvoubarevném provedení nabízí vysoký komfort nošení díky **bočnímu elastickému pasu**.

- **Kapsa na skládací metr a sedm dalších kapes pro dostatečný úložný prostor.**
- **Kapsy na kolenní výztuh s nastavením výšky pro dvě možnosti nastavení polohy.**
- **Nastavitelný lem pro různé délky nohavic.**

Norma:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)

Technický popis

Pohlaví	pánské
Řada	Bizflame
Konfekční velikost v palcích	46
Složení tkaniny	80% bavlna
Složení tkaniny	1% karbonové vlákno
Složení tkaniny	19% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny	340 g/m ²
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Prát	Vhodné pro průmyslové praní
Prát	60 °C šetrné praní
Oděv dle	DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Oděv dle	DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování
Oděv dle	DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku
Barva	šedá / modrá
Norma	EN 13034-6
Norma	EN IEC 61482-2