



## Automatická svářečská maska 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro VC, Barva: BLACK



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	098005 BLACK
GTIN	4064035137441
Třída artiklu	040

### Popis

#### Provedení:

Maska pro svářeče 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro byla speciálně navržena pro všestranné svářeče. Maska má **haptickou funkci pro přepínání mezi režimem broušení nebo řezání**. Možnosti konfigurací s různými doplňky, jako je svítlna na přilbu, ochrana šije a ochrana hlavy. Ergonomická čelenka podporuje vysoký komfort nošení vyvážené přilby. Včetně svářečského filtru Welding Filter G5-01/03VC (098006 G5-01/03). Technologie variabilních barev 3M™ Speedglass™ **Variable Color Technology** umožňuje ještě lepší viditelnost a kontrolu svarové lázně. Na tmavém stupni si můžete vybrat mezi přirozeným, studeným nebo teplým odstínem.

**Zorné pole svářečský filtr:** 73 x 109 mm.

**Tmavé ochranné stupně:** 8–14.

**Stupeň jasu:** 3. S lithiovou baterií 3 V (životnost 2 000 hodin).

#### Použití:

Zvláště vhodné pro všestranné svářeče, kteří také musejí často řezat a brousit.

#### Norma:

EN ISO 16321; EN 379; EN 166

### Technický popis

Klasifikace dle normy EN 379	1/1/1/2
------------------------------	---------

Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Označení výrobce	G5-03 Pro VC
Barva	Černá
Doba přepnutí světlo-tma	0,1 ms
Doba přepnutí tma-světlo	500 - 1300 ms
Počet obsažených akumulátorů	1
Zorné pole svářečského filtru [mm]	73 × 109 mm
Jmenovité napětí	3 V
Druh produktu	Maska pro svářeče