

**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 20/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251712 20/16
GTIN	4045197649751
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Upínka	259038 2
ISO kód držáku	MVVNN 2020K16
Funkční šířka L <sub>4</sub> neutrální držáky	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Velikost destiček	16 mm
Šroub pro upínací příložku	259021 1
Podložka	259031 39
Šroub pro podložku	259025 3
Celková délka L neutrální držák	125 mm
Nepodepřená délka L <sub>1</sub> neutrální držáky	45 mm
Velikost stopky	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Podložka Typ 39	259031 39
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Šroub pro upínku Typ 1	259021 1
Šroubek pro podložku Typ 3	259025 3
Upínka Typ 2	259038 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500