

Garant**Sada pro jemné vyvrtávání Ø 9,75 – 164 mm, Napojení: HW63****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	237541 HW63
GTIN	4045197608482
Třída artiklu	29W

Popis**Provedení:**

Pro Ø 9,75 – 164 mm, s vyvrtávací hlavou č. 237546, vyvrtávací tyč a příslušenství v kufuru.

Možnost rozšíření pomocí můstku č. 237560 až na Ø 320 mm.

Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v Ø.

Použití:

Pro vyvrtávací nože s Ø stopky 16 mm můstky pro jemné vyvrtávání. Vyvrtávací tyče a držáky vyměnitelných destiček s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ **CC..0602..**

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávací hlava: č. 237546 HW63

po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

č. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); č. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 můstek: č. 237647 pro rozšíření Ø od 86 – 164 mm.

1 držák vyměnitelných destiček pro můstek: č. 237564 06

1 vyměnitelná destička: č. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Náhradní díl:

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.

Doporučení:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 a č. 237696.

Technický popis

Napojení	HW63
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj

Příslušenství

Vyvrtačací tyč	237634
Vyvrtačací tyč	237630
Nastavitelná vyvrtačací tyč	237640
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Nastavitelná vyvrtačací tyč	237642
Můstek	237647
Vyvrtačací tyč	237632
Držák vyměnitelných destiček pro můstky Typ 06	237564 06
Vyvrtačací hlava Ø 9,75 – 320 mm Napojení HW63	237546 HW63
Vyvrtačací tyč	237636
Sada bez upínače Ø 9,75 – 164 mm	237569