



Vykružovací nůžky, Typ: 7232476



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078111 7232476
GTIN	4014586897714
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

- **Velmi nízké provozní náklady díky dlouhé životnosti razníku a matrice.**
- **Rychlovýměnný systém QuickIN pro rychlou výměnu razníku a matrice bez použití náradí.**
- **Pracovní směr lze změnit bez použití nástrojů.**

Výkonné vykružovací nůžky pro náročnou demontáž a řezání.

Upozornění:

Vhodné akumulátory viz č. 073851 – č. 073858 nebo základní sada pod č. 073863 – č. 073867.
Nabíječky pod č. 073866.

Technický popis

Obal	Systémový kufr (L-Boxx)
Hmotnost	3,8 kg
Příkon	1700 W
Počet zdvihů	820 min ⁻¹
Označení výrobce	BLK 5,0
Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm ²	5 mm

Poloměr nejmenší křivky	90 mm
Síťové napětí	230 V
Frekvence sítě	50 Hz
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Řezná rychlost	1,3 m/min
Zdroj energie	síťový provoz
Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm ²	2,5 mm
Šířka řezu	8 mm
Druh produktu	Vykružovací nůžky