

**Rádío na akumulátory / síťové napájení, Typ: 4933492344****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	073960 4933492344
GTIN	4058546417116
Třída artiklu	03L

Popis**Provedení:**

Robustní staveništní rádío s ochranou proti stříkající vodě (IP54) pro napájení ze sítě a z akumulátorů. Akumulátorové rádío Bluetooth s výkonným audiosystémem.

- **Ochranné prvky tlumí nárazy a chrání před pádem**
- **Přípojka USB-C pro nabíjení mobilních zařízení**
- **Až 13 hodin provozu s akumulátorem Milwaukee 18 V/5 Ah.**
- **Provoz s akumulátory 18 V Milwaukee nebo využitím síťového napájení 230 V.**

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového kabelu, 2 náhradních baterií, připojovacího kabelu AUX, bez akumulátorů.

Technický popis

Hmotnost	5 kg
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Výška	218 mm

Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Zdroj energie	síťový provoz
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Rozhraní	Bluetooth rozhraní
Rozhraní	USB rozhraní
Napětí akumulátorů	18 V
Šířka	228 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Označení výrobce	M18RADDAB+G2-018V/-
Délka	515 mm
Počet obsažených akumulátorů	0
Druh produktu	Rádio