

**metabo****Akumulátorová přímočará pila bez akumulátoru, Typ: ST18L90****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 078185 ST18L90 |
| GTIN           | 4061792256170  |
| Třída artiklu  | 03D            |

**Popis****Provedení:**

Robustní a mimořádně praktická akumulátorová přímočará pila pro **přesné řezy**.

- **Variabilní počet zdvihů, kyvadlový zdvih a nízko položené vodítko pilového listu s pružinovou podporou.**
- **Spínaný funkce ofukování třísek zajišťuje jasný výhled na místo řezu.**
- **Malý obvod rukojeti a povrch Softgrip.**

Každodenní pomocník při řezání: Praktická akumulátorová přímočará pila na řezání dřeva do 90 mm.

- **Funkce ofukování třísek zajišťuje jasný výhled na místo řezu.**
- **Možnosti připojení odsávání, ochrana proti opětovnému spuštění.**

**Výhoda:**

**100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.**

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

**Rozsah dodávky:**

Bez akumulátoru a nabíječky, včetně sací hubice, ochranného skla a šestihranných klíčů. Včetně ochrany proti vytrhávání třísek.

**Upozornění:**

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

## Technický popis

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Maximální vibrace dle EN                                 | 8,7 m/s <sup>2</sup>         |
| Zvláštní znaky   | malý obvod rukojeti          |
| Počet zdvihů   | 750 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| ID výrobce   | ST 18 L 90                   |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Typ CAS 18 V                 |
| Kyvňý zdvih  | 4násobný                     |
| Napětí akumulátorů                                       | 18 V                         |
| Výměna nástroje bez použití nástroje                     | ano, Metabo Quick            |
| Konstrukce   | ve tvaru tyče                |
| Maximální tloušťka řezání oceli                          | 10 mm                        |
| Označení výrobce   | ASTS 18-26 AS                |
| Zdroj energie  | napájení z akumulátoru       |
| Nastavení pokosu   | ano                          |
| Hmotnost   | 1,9 kg                       |
| Maximální tloušťka řezání dřeva                          | 90 mm                        |
| Počet obsažených akumulátorů                             | 0                            |
| Typ akumulátoru  | Li-Ion                       |
| Druh produktu  | Pila                         |