



Vrtací šroubovák 18 V, akumulátorový vrtací šroubovák, bezkartáčový motor, rozsah upínání rychloupínacího sklíčidla 1,5-13, bez akumulátoru



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070271 613156850
GTIN	4061792246232
Třída artiklu	03D

Popis

Provedení:

Akumulátorové vrtací šroubováky se systémem / bez systému METABO Quick.

Systém Quick šetří spoustu času při častém střídání vrtání a šroubování. Během několika sekund vyměníte vrtací sklíčidlo s vrtákem za držák bitů s bitem, a nepotřebujete na to ani nářadí.

Vyberte si **kompletní vybavení** se 2 akupacký, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo **stroj bez příslušenství** v krabici, pokud už akumulátory máte. Samozřejmě si můžete akupacký a nabíječky koupit samostatně. Mimochodem, na všechny akupacký Metabo se **vztahuje 3letá záruka** bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.

Další podrobnosti, jako je silné **pracovní LED světlo** a praktická **spona na opasek**, nabídnou ještě větší pohodlí při práci.

- **Volitelně spínaný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a navrtání otvoru na hladkém povrchu.**
- **Precision Stop: Elektronická spojka krouticího momentu se zvýšenou přesností pro přesnou a jemnou práci.**

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychlovýměnného vrtacího sklíčidla, bez akumulátoru a nabíječky.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	40 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Napětí akumulátorů	18 V
Vhodné pro materiál	Dřevo
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Obal	Karton
Volnoběžné otáčky	0 - 500 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky	0 - 1700 min ⁻¹
Označení výrobce	BS 18 L BL Q
Typické použití	Medium
Počet obsažených akumulátorů	0
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Maximální utahovací moment tvrdý	65 Nm
Hmotnost bez akumulátoru	0,9 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální utahovací moment měkký	28 Nm
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18V
USP2	Bezkartáčkový motor, rychloupínací sklíčidlo s rozsahem upnutí 1,5 – 13, bez akumulátoru

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/070271-613156850>
