

**metabo****Akumulátorový vrtací šroubovák s Li-Ion akumulátorem, Typ: 613155500**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	070260 613155500
GTIN	4061792245839
Třída artiklu	03D

## Popis

### Provedení:

**Akumulátorové vrtací šroubováky se systémem / bez systému METABO Quick.**

**Systém Quick šetří spoustu času** při častém střídání vrtání a šroubování. Během několika sekund vyměníte vrtací sklíčidlo s vrtákem za držák bitů s bitem, a nepotřebujete na to ani nářadí.

Vyberte si **kompletní vybavení** se 2 akupacký, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo **stroj bez příslušenství** v krabici, pokud už akumulátory máte. Samozřejmě si můžete akupacký a nabíječky koupit samostatně. Mimochodem, na všechny akupacký Metabo se **vztahuje 3letá záruka** bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.

Další podrobnosti, jako je silné **pracovní LED světlo** a praktická **spona na opasek**, nabídnou ještě větší pohodlí při práci.

### Výhoda:

**100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.**

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

### Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla, 2x akumulátoru, nabíječky a boxu metaBOX.

### Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

## Technický popis

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	40 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Hmotnost bez akumulátoru	0,9 kg
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Obal	Metabox
Označení výrobce	BS 18 L BL
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Maximální utahovací moment měkký	28 Nm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Napětí akumulátorů	18 V
Volnoběžné otáčky	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Volnoběžné otáčky	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Maximální utahovací moment tvrdý	65 Nm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Počet obsažených akumulátorů	2
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Typické použití	Medium
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18V
USP2	Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5-13, uloženo v boxu METABOX

## Příslušenství

AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 2 Ah	073870 2
--	----------

Akumulátorová nabíječka Typ ASC145	073890 ASC145
Akumulátorová nabíječka Typ ASC55	073890 ASC55
Akumulátorová nabíječka Typ ASC55-8	073890 ASC55-8