

metabo**Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s Li-Ion akumulátorem, Typ: 613157500**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	070121 613157500
GTIN	4061792245945
Třída artiklu	03D

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčovým motorem a dvourychlostní převodovkou.

Vyberte si mezi kompletní sadou 2 akupacků, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo strojem bez příslušenství v krabici, pokud již máte nějaké akumulátory. Samozřejmě můžete také zakoupit samostatně akupacky a nabíječky.

Mimochodem, na všechny akupacky Metabo se vztahuje záruka 3 let bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.

Další detaily, jako je jasné pracovní LED světlo a praktická spona na popruh, poskytují ještě větší pohodlí při práci.

- **Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s extrémně kompaktním designem pro univerzální použití.**
- **Funkce příklepového vrtání pro vrtání do zdiva.**

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla, 2 Li-Ion akumulátorů, nabíječky a boxu metaBox.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Počet obsažených akumulátorů	2
Hmotnost bez akumulátoru	0,9 kg
Typ akumulátoru	Li-Ion
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Maximální počet rázů	25500 min ⁻¹
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Označení výrobce	SB 18 L BL
Maximální utahovací moment tvrdý	65 Nm
Maximální utahovací moment měkký	28 Nm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Volnoběžné otáčky	0 - 1700
Volnoběžné otáčky	0 - 500
Typické použití	Medium
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	40 mm
Maximální Ø vrtání do betonu	13 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Obal	Metabox
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem