

metabo**Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s Li-Ion akumulátorem, Typ: 602360650**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	070121 602360650
GTIN	4061792187863
Třída artiklu	03D

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčovým motorem a dvourychlostní převodovkou.

Vyberte si mezi kompletní sadou 2 akupacků, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo strojem bez příslušenství v krabici, pokud již máte nějaké akumulátory. Samozřejmě můžete také zakoupit samostatně akupacký a nabíječky.

Mimochodem, na všechny akupacký Metabo se vztahuje záruka 3 let bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.

Další detaily, jako je jasné pracovní LED světlo a praktická spona na popruh, poskytují ještě větší pohodlí při práci.

- **Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s maximálním výkonem pro nejnáročnější použití.**
- **Volitelně spínaný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a navrtání otvoru na hladkém povrchu.**
- **System Precision Stop: Elektronická spojka kroutičího momentu se zvýšenou přesností pro přesnou a jemnou práci.**
- **Elektronické bezpečnostní vypnutí: Při zablokování během vrtání nedojde ke zpětnému rázu – pro vysokou ochranu uživatele.**

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla, 2 Li-Ion akumulátorů, nabíječky a boxu metaBox.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Maximální počet rázů	38000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment tvrdý	130 Nm
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Typické použití	Heavy Duty
Maximální Ø vrtání do betonu	16 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Napětí akumulátorů	18 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	68 mm
Obal	Metabox
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Volnoběžné otáčky	0 - 550
Volnoběžné otáčky	0 - 2000
Kapacita akumulátoru	5,2 Ah
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Označení výrobce	SB 18 LTX BL I
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální utahovací moment měkký	65 Nm
Hmotnost bez akumulátoru	2,5 kg
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem

Příslušenství

AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 5,2 Ah

073870 5,2