



## Laserový měřič vzdáleností DISTO™, Typ: D5

### Údaje o objednávce

Artikové číslo	465550 D5
GTIN	7640180531241
Třída artiklu	47C

### Popis

#### Provedení:

Nárazuvzdorný plastový plášť se symbolovou klávesnicí s jednoduchou obsluhou. Vysoce kvalitní **skleněná optika Leica** v obzvláště stabilním **plášti z magnézia** odolným vůči teplotě. Osvětlený a otočný barevný displej pro optimální čitelnost. Power Range Technologie™ pro měření **až do 150 m bez cílové desky**. Laserová třída 2 testovaná podle ISO 16331-1.

#### Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Ochranná brašna a poutko na ruku.

#### Upozornění:

Přenos dat přes Bluetooth® Smart také na chytré telefony prostřednictvím bezplatné aplikace Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verze 4.3, Apple od iPhone 4s). Snadné vytváření skic.

### Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Ochranná třída IP	IP 65
Napájení	Li-Ion
Hmotnost	180 g
Nepřímé měření (Pythagoras)	ano
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Rozhraní	Bluetooth rozhraní
Délka	144 mm
Digitální vyhledávač cíle se zoomem	4násobný

Řada	DISTO™
Závit pro stativ	1/4 UNC palec
Šířka	60 mm
Vyvolání posledních měření	ano
Přesnost měření	±1,0 mm
Dosah	200 m
Výška	24 mm
Výpočet plochy a objemu	ano
Multifunkční koncovka	ano
Sčítání/odčítání	ano
Minimální / maximální měření	ano
Senzor sklonu	360 stupeň
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Třída laseru dle IEC 825-1	2
Druh produktu	Přístroj na měření vzdálenosti