

 steinel**Horkovzdušná pistole, Typ: 89504****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078321 89504
GTIN	4007841089504
Třída artiklu	07E

**Popis****Provedení:**

**Kvalitní horkovzdušná pistole HM 2620 E** pro profesionální použití. Elektronicky regulováno s plynulou regulací množství vzduchu.

**Použití:**

Ke svařování a novému tvarování plastů, ke smršťování, odstraňování barvy, pájení, sušení, tavení.

**Technický popis**

Síťové napětí	230 V
Frekvence sítě	50 Hz
Objemový proud vzduchu	150 - 500 l/min
Teplota vzduchu	50 - 700 °C
Hmotnost	840 g
Zdroj energie	síťový provoz
Příkon	2300 W
Označení výrobce	HM 2620 E
Druh produktu	Heissluftbläser

