



Laserový měřič vzdáleností DISTO™, Typ: X6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	465550 X6
GTIN	7640180531258
Třída artiklu	47C

Popis

Provedení:

Nárazuvzdorný plastový plášť se symbolovou klávesnicí s jednoduchou obsluhou. Vysoce kvalitní **skleněná optika Leica** v obzvláště stabilním **plášti z magnézia** odolným vůči teplotě. Osvětlený a otočný barevný displej pro optimální čitelnost. Power Range Technologie™ pro měření **až do 150 m bez cílové desky**. Laserová třída 2 testovaná podle ISO 16331-1.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Ochranná brašna a poutko na ruku.

Upozornění:

Přenos dat přes Bluetooth® Smart také na chytré telefony prostřednictvím bezplatné aplikace Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verze 4.3, Apple od iPhone 4s). Snadné vytváření skic.

Technický popis

Digitální vyhledávač cíle se zoomem	4násobný
Délka	155 mm

Řada	DISTO™
Šířka	68 mm
Nepřímé měření (Pythagoras)	ano
Sčítání/odčítání	ano
Minimální / maximální měření	ano
Rozhraní	Bluetooth rozhraní
Hmotnost	230 g
Senzor sklonu	360 stupeň
Typ akumulátoru	Li-Ion
Ochranná třída IP	IP 65
Výška	25 mm
Závít pro stativ	1/4 UNC palec
Přesnost měření	±1,0 mm
Napájení	Li-Ion
Vyvolání posledních měření	ano
Výpočet plochy a objemu	ano
Dosah	250 m
Multifunkční koncovka	ano
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Třída laseru dle IEC 825-1	2
Druh produktu	Přístroj na měření vzdálenosti