


Šroubovák ESD plochý, Počet nástrojů: 5**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	973195 5
GTIN	4067263118244
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů v ESD vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny ESD prázdná č. 973200 vel. 973195: 1 ks

Plochý ESD šroubovák ESD PB SWISS TOOLS č. 660050 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 ks

Technický popis

Hloubka	250 mm
Počet nástrojů	5
Hloubka v G	10
Šířka v G	8
Provedení	se šroubovákem
Šířka	200 mm
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×10

Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGripESD Šířka břitu b 2,5 mm	660050 2,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGripESD Šířka břitu b 3,5 mm	660050 3,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGripESD Šířka břitu b 4 mm	660050 4
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGripESD Šířka břitu b 5,5 mm	660050 5,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGripESD Šířka břitu b 6,5 mm	660050 6,5
Prázdná vložka z tvrzené pěny pro sady nářadíESD Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 973195	973200 973195