


Šroubovák ESD pro šrouby Phillips a Pozidriv, Počet nástrojů: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	973205 5
GTIN	4067263118268
Třída artiklu	91A

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů v ESD vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákovává. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny ESD prázdná č. 973200 vel. 973205: 1 ks

Šroubovák PB SWISS TOOLS ESD pro Phillips č. 667685 vel. 0; 1; 2: po 1 ks

Šroubovák PB SWISS TOOLS ESD pro Pozidriv č. 667687 vel. 1; 2: po 1 ks

Technický popis

Provedení	se šroubovákem
Šířka	200 mm
Počet nástrojů	5
Hloubka	250 mm
Šířka v G	8
Hloubka v G	10
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm

Míra naplnění zásuvky v G	8×10
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Prázdňá vložka z tvrzené pěny pro sady nářadíESD Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 973205	973200 973205
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s 2složkovou rukojetí SwissGripESD Velikost křížové drážky 1	667687 1
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s 2složkovou rukojetí SwissGripESD Velikost křížové drážky 2	667687 2
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí SwissGripESD Velikost křížové drážky 0	667685 0
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí SwissGripESD Velikost křížové drážky 1	667685 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí SwissGripESD Velikost křížové drážky 2	667685 2