

Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 25/16mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251712 25/16
GTIN	4045197649768
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L neutrální držák	150 mm
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	45 mm
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	12,5 mm
Šroub pro podložku	259025 3
Velikost stopky	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Upínka	259038 2
ISO kód držáku	MVVNN 2525M16
Podložka	259031 39
Velikost destiček	16 mm
Šroub pro upínací příložku	259021 1
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro upínku Typ 1	259021 1
Podložka Typ 39	259031 39
Šroubek pro podložku Typ 3	259025 3
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Upínka Typ 2	259038 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500