

**Garant****Sada pro jemné vyvrtávání Ø 9,75 – 164 mm, Napojení: BT40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	237541 BT40
GTIN	4045197608505
Třída artiklu	29W

**Popis****Provedení:**

Pro Ø 9,75 – 164 mm, s vyvrtávací hlavou č. 237546, vyvrtávací tyč a příslušenství v kufru.

**Možnost rozšíření** pomocí můstku č. 237560 až na Ø 320 mm.

**Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v Ø.**

**Použití:**

Pro vyvrtávací nože s Ø stopky 16 mm můstky pro jemné vyvrtávání. Vyvrtávací tyče a držáky vyměnitelných destiček s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ **CC..0602..**

**Rozsah dodávky:**

1 vyvrtávací hlava: č. 237546 BT40

po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

č. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); č. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 můstek: č. 237647 pro rozšíření Ø od 86 – 164 mm.

1 držák vyměnitelných destiček pro můstek: č. 237564 06

1 vyměnitelná destička: č. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

**Náhradní díl:**

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.

**Doporučení:**

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 a č. 237696.

## Technický popis

Napojení	BT40
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj

## Příslušenství

Vyvrtačací tyč	237634
Držák vyměnitelných destiček pro můstky Typ 06	237564 06
Nastavitelná vyvrtačací tyč	237640
Můstek	237647
Nastavitelná vyvrtačací tyč	237642
Vyvrtačací tyč	237632
Vyvrtačací hlavaØ 9,75 – 320 mm Napojení BT40	237546 BT40
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Vyvrtačací tyč	237630
Vyvrtačací tyč	237636
Sada bez upínačeØ 9,75 – 164 mm	237569