

**Garant****Sada pro jemné vyvrtávání Ø 9,75 – 101,1 mm, Napojení: ER40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	237512 ER40
GTIN	4045197608567
Třída artiklu	29W

**Popis****Provedení:****Nástroj pro jemné vyvrtávání ER lze adaptovat přímo na upínací kleštinový trn ER40.****Použití:**

Pro vyvrtávací tyče s stopky Ø 16 mm a držák vyměnitelné destičky. Možnost rozšíření s pomocí adaptéru a držáku na vyměnitelné břitové destičky typ Ø 152,1 mm. **Přesnost přísuvu 0,01 mm / přes nonius 0,002 mm na Ø.** Vyvrtávací tyče s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ **CC..0602**. Držák vyměnitelné destičky s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ **CC..09T3**.

**Rozsah dodávky:**

1 vyvrtávací hlava: č. 237513 ER40

po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237630 vyvrtávací tyč Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

č. 237634 vyvrtávací tyč Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

č. 237640 vyvrtávací tyč Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

č. 237642 vyvrtávací tyč Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držák vyměnitelné destičky: č. 237645 pro Ø 87,75 – 101,1 mm (s adaptérem č. 237534 do Ø 114,1 mm).

po 1 vyměnitelné destičce: č. 260052 vel. CU7010 (nebo použijte CC..0602);

č. 260058 vel. CU7010 (nebo použijte CC..09T3).

**Náhradní díl:**

Pro č. 237630 – 237642: šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.

Pro č. 237645; 237531; 237532: šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219805.

**Doporučení:**

Především s vyměnitelnými destičkami č. 237695 – 237698.

**Upozornění:**

Držák vyměnitelných destiček 237531 pro rozšíření na rozsah  $\varnothing$  105,75– 119,1 mm (až 132,1 s adaptérem 237534).

Držák vyměnitelných destiček 237532 pro rozšíření na rozsah  $\varnothing$  125,75– 139,1 mm (až 152,1 s adaptérem 237534). Dbejte na orientaci břitu  $\pm 20^\circ$ ! Cyklus vyvrtávání.

---

**Technický popis**

Napojení	ER40
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

---

**Příslušenství**

Nastavitelná vyvrtávací tyč	237642
Držák vyměnitelných destiček	237645
Vyvrtávací hlava $\varnothing$ 9,75 – 152,1 mm Napojení ER40	237513 ER40
Vyvrtávací tyč	237630
CC.T 09T304 Typ CU7010	260058 CU7010
Nastavitelná vyvrtávací tyč	237640
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Vyvrtávací tyč	237634
Sada bez upínače $\varnothing$ 9,75 – 101,1 mm	237539