

Garant**Sada pro jemné vyvrtávání Ø 9,75 – 101,1 mm, Napojení: HW63****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	237512 HW63
GTIN	4045197608574
Třída artiklu	29W

Popis**Provedení:****Nástroj pro jemné vyvrtávání ER lze adaptovat přímo na upínací kleštinový trn ER40.****Použití:**

Pro vyvrtávací tyče s stopky Ø 16 mm a držák vyměnitelné destičky. Možnost rozšíření s pomocí adaptéru a držáku na vyměnitelné břitové destičky typ Ø 152,1 mm. **Přesnost přísuvu 0,01 mm / přes nonius 0,002 mm na Ø.** Vyvrtávací tyče s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ **CC..0602**. Držák vyměnitelné destičky s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ **CC..09T3**.

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávací hlava: č. 237513 HW63

po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237630 vyvrtávací tyč Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

č. 237634 vyvrtávací tyč Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

č. 237640 vyvrtávací tyč Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

č. 237642 vyvrtávací tyč Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držák vyměnitelné destičky: č. 237645 pro Ø 87,75 – 101,1 mm (s adaptérem č. 237534 do Ø 114,1 mm).

po 1 vyměnitelné destičce: č. 260052 vel. CU7010 (nebo použijte CC..0602);

č. 260058 vel. CU7010 (nebo použijte CC..09T3).

Náhradní díl:

Pro č. 237630 – 237642: šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.

Pro č. 237645; 237531; 237532: šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219805.

Doporučení:

Především s vyměnitelnými destičkami č. 237695 – 237698.

Upozornění:

Držák vyměnitelných destiček 237531 pro rozšíření na rozsah Ø 105,75– 119,1 mm (až 132,1 s adaptérem 237534).

Držák vyměnitelných destiček 237532 pro rozšíření na rozsah Ø 125,75– 139,1 mm (až 152,1 s adaptérem 237534).

Technický popis

Napojení	HW63
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Příslušenství

Vyvrtávací tyč	237630
Nastavitelná vyvrtávací tyč	237642
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
CC.T 09T304 Typ CU7010	260058 CU7010
Držák vyměnitelných destiček	237645
Vyvrtávací hlava Ø 9,75 – 152,1 mm Napojení HW63	237513 HW63
Nastavitelná vyvrtávací tyč	237640
Vyvrtávací tyč	237634
Sada bez upínače Ø 9,75 – 101,1 mm	237539