



Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix®, BK8425, Označení typ W29: 10-130



Údaje o objednávce

Artikové číslo	237000 10-130
GTIN	4047109178120
Třída artiklu	24T

Popis

Vhodné pro :

č. 236630; 236635; 236650

Upozornění:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.

Z důvodu speciální geometrie břitu lze použít pouze pro pravořezný vrták do plného KOMET KUB®.

Typ: INOX

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: WOEX 030204

Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,08 mm/ot,

Technický popis

Označení	10-130
Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 030204
Typ	BK8425

Typ	INOX
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80 m/min	S
mokrý max.	vhodný		