


**Garant****DC.T 11T308, Typ: HB7310**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260464 HB7310
GTIN	4045197669926
Třída artiklu	21G

## Popis

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	350 - 600 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Hlavní způsob použití	N
Lamač třísek	AM
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7310
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 11T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení