

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC m7: 24mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 234005 24 |
| GTIN | 4045197696588 |
| Třída artiklu | 21S |

Popis**Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

Tolerance otvoru: -0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

Použití reklamní text:

S vyměnitelnými destičkami č. GG2340 - GG2389.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 080407.

Upozornění:

Další meziveřelosti v rozměrech 1/10 k dostání na poptávku.

Technický popis

| | |
|--|---------------------|
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 080407 |
| Ø stopky D _s | 32 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 8IP (1,3 Nm) |
| Užitná délka L ₁ | 72 mm |
| Počet břitů Z | 1 |
| Délka stopky L _s | 60 mm |

| | |
|--|--|
| Řada | Vrtacka |
| Jmenovitý Ø D | 24 |
| Maximální mez přestavení V_{max} | 0,25 mm |
| Délka vyložení L_A | 92 mm |
| Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany | HB6535 |
| Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany | HB6640 |
| Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany | HB630 |
| Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany | HB6810 |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D |
| Stopka | ISO 9766 |
| Otočení vrtáku | podmíněně středící vrtání |
| Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně |
| Otočení vrtáku | podmíněně příčné vrtání |
| Otočení vrtáku | podmíněně vrtání paketů |
| Otočení vrtáku | podmíněně šikmý výstup |
| Otočení vrtáku | podmíněně šikmé navrtávání |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP | 239700 8IP |
| | 211750 1,3 |

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 1,3 Nm
