

**DC.T 11T304, Typ: KW10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260490 KW10
GTIN	4960664359769
Třída artiklu	25E

Popis

DC.T 11T304 KW10 Typ: KW10

Lamač třísek: AH

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 3 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 300 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 300 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AH

Typ	KW10
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 11T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení