

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Sada závitových vložek 10-, popř. 20dílná, 2×D, Druh / velikost závitu: M4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082814 M4
GTIN	4250361202797
Třída artiklu	04D

**Popis****Provedení:**

Metrické závitové vložky z nerezového drátu z ušlechtilé oceli tvarovaného do pružiny. Závit po závitě volně průchozí, unášecí čep je po zapuštění na zářez (místo bezpečného lomu) oddělen. Optimalizovaná konstrukce s novým rozsahem zavádění, který umožňuje použití jako šroub - přiložit a zašroubovat.

Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky z ušlechtilé oceli s **vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením závitu** s úzkými tolerancemi, **vysokou kvalitou povrchu i odolností vůči korozi a vysokým teplotám**. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak **trvalé** šroubové spojení nejvyšší kvality **pro všechna provozní zatížení** (statické, dynamické) s **ideálním přenosem síly**. Nekomplikovaná rychlá montáž, vzniká kalibrovaný, oboustranně použitelný vnitřní závit.

**Použití:**

K hospodárné **obnově poškozených** nebo **opotřebených závitů** a jako konstrukční prvek k **pancéřování závitů** při použití materiálů s malou pevností ve stříhu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).

**Rozsah dodávky:**

Sada 20-dílná.

**Upozornění:**

Samojistící vložky a další rozměry možno dodat na poptávku.

- **Vhodné mezní kalibrační trny pro kontrolu závitů viz č. 486000 a násl.**
- **Samozajšťovací vložky, jiné rozměry a závitové vložky UNC / UNF k dodání na poptávku.**

**Technický popis**

Druh závitu	M4
Obsah sady	20
Atribut názvu produktu	2×D
Maximální hloubka závitu	2×D
Druh produktu	Závitová vložka

---

## Příslušenství

Vestavné vřeteno Druh / velikost závitu M4	082808 M4
--	-----------