

metabo**Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, bez akumulátoru, Typ: 602360650****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	070122 602360650
GTIN	4061792188174
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:****Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčkovým motorem a dvourychlostní převodovkou.**

Vyberte si kompletní vybavení se 2 akupacký, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo stroj bez příslušenství v krabici, pokud už akumulátory máte. Samozřejmě si můžete akupacký a nabíječky koupit samostatně.

Mimochodem, na všechny akupacký Metabo se vztahuje 3letá záruka bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.

Další podrobnosti, jako je silné pracovní LED světlo a praktická spona na opasek, nabídnou ještě větší pohodlí při práci.

Výhoda:**100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.**

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla, bez akumulátoru, nabíječky a přepravního kufru.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Počet obsažených akumulátorů	0
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Obal	Metabox

Technický list

Maximální Ø vrtání do betonu	16 mm
Volnoběžné otáčky	0 - 550
Volnoběžné otáčky	0 - 2000
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Označení výrobce	SB 18 LTX BL I
Typické použití	Heavy Duty
Maximální počet rázů	38000 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	18 V
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,5 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	68 mm
Maximální utahovací moment tvrdý	130 Nm
Maximální utahovací moment měkký	65 Nm
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem