

**DC.T 11T308, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260492 CA6525
GTIN	4960664492053
Třída artiklu	25E

**Popis**

DC.T 11T308 CA6525 Druh: CA6525

Lamač třísek: GK

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 3 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 140 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 140 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	GK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Druh	CA6525
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení