

**Garant****Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC m7: 41mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	234005 41
GTIN	4045197696922
Třída artiklu	21S

**Popis****Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

**Tolerance otvoru:** -0,1 / +0,3 mm

**Popis:**

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

**Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

**Použití reklamní text:**

S vyměnitelnými destičkami č. GG2340 - GG2389.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné destičky SOGX 130511.

**Upozornění:**

Další meziveřnosti v rozměrech 1/10 k dostání na poptávku.

**Technický popis**

Užitná délka L <sub>1</sub>	123 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 130511
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 20IP (6,3 Nm)
Počet břitů Z	1
Délka stopky L <sub>s</sub>	68 mm

Řada	Vrtacka
Jmenovitý Ø D	41
Maximální mez přestavení $V_{max}$	0,25 mm
Délka vyložení $L_A$	152 mm
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany	HB6535
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany	HB6640
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany	HB630
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany	HB6810
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP

674252 20IP

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů  
Celková délka 50 mm

659874 50

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP

239700 20IP

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600